

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M12X340



Artículo No.	08250.120.340
Marca	-
UBB	950351611088
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556158
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	340 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	340

Diseño técnico



m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7