


Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Cincado 4.8 M12X400



Artículo No.	08250.120.400
Marca	-
UBB	950351611328
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556189
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	400 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	400

Diseño técnico



m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7