

## Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M16X60



Artículo No.	08250.160.060
Marca	-
UBB	950351611401
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556356
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	60 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de  4 .


### Normas

ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	60

### Diseño técnico



m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7