

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M16X110

Artículo No.	08250.160.110
Marca	-
UBB	952351343845
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556417
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	110 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	110

Diseño técnico



m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7