

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Cincado 4.8 M16X260

Artículo No.	08250.160.260
Marca	-
UBB	950351612649
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556523
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	260 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	260

Diseño técnico



m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7