


## Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M16X280



Artículo No. 08250.160.280

Marca -

UBB 950351612722

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556530

Env. de 10 Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	280 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de  4 .


### Normas

NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	280

### Diseño técnico



m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7