

Tornillo cabeza avellanada y turca hexagonal Acero Cincado 4.6 M6X30



Artículo No.	08260.060.030
Marca	-
UBB	950351613894
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556639
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Clase	4.6
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].

Normas

Especificación técnica

d-D	M6
dk	11.5
g	1
k	8
L (mm)	30
m	5
P	1
s	10

Diseño técnico

