

Tornillo cabeza avellanada y turca hexagonal Acero Cincado 4.6 M8X50



Artículo No.	08260.080.050
Marca	-
UBB	950351614470
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556684
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	50 mm
Clase	4.6
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].

Normas

Especificación técnica

d-D	M8
dk	15
g	1.2
k	11.5
L (mm)	50
m	6.5
P	1.25
s	13

Diseño técnico

