
FABORY



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 5X30MM

Artículo No.	08280.050.030
Marca	-
UBB	951351605138
UNSPSC	31161508
EAN	8715492556837
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5 mm
Longitud	30 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Especificación técnica

D (mm)	5
k	3.5
L (mm)	30
s	8

Diseño técnico

