



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 7X70MM

Artículo No.	08280.070.070
Marca	-
UBB	950351109497
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557131
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7 mm
Longitud	70 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

Especificación técnica

D (mm)	7
k	5
L (mm)	70
s	12

Diseño técnico

