



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 7X160MM

Artículo No.	08280.070.160
Marca	-
UBB	500621754711
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507745
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7 mm
Longitud	160 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Especificación técnica

D (mm)	7
k	5
L (mm)	160
s	12

Diseño técnico

