



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 8X65MM

Artículo No.	08280.080.065
Marca	-
UBB	950351111030
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557377
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	8 mm
Longitud	65 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Especificación técnica

D (mm)	8
k	5.5
L (mm)	65
s	13

Diseño técnico

