

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 8X150MM



Artículo No.	08280.080.150
Marca	-
UBB	951351605708
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557469
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	8 mm
Longitud	150 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NEN	2260
DIN	571
NF	E25-607

Especificación técnica

D (mm)	8
k	5.5
L (mm)	150
s	13

Diseño técnico

