

## Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 10X65MM



Artículo No.	08280.100.065
Marca	-
UBB	500621755882
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507851
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	10 mm
Longitud	65 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

### Normas

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

### Especificación técnica

D (mm)	10
k	7
L (mm)	65
s	17

### Diseño técnico

