

## Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 10X130MM



Artículo No.	08280.100.130
Marca	-
UBB	950351113275
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557643
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	10 mm
Longitud	130 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

### Normas

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

### Especificación técnica

D (mm)	10
k	7
L (mm)	130
s	17

### Diseño técnico

