

## Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 10X220MM



Artículo No.	08280.100.220
Marca	-
UBB	952351884483
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557704
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	10 mm
Longitud	220 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

### Normas

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

### Especificación técnica

D (mm)	10
k	7
L (mm)	220
s	17

### Diseño técnico

