

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 12X60MM



Artículo No.	08280.120.060
Marca	-
UBB	950351113846
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557766
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	12 mm
Longitud	60 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Especificación técnica

D (mm)	12
k	8
L (mm)	60
s	19

Diseño técnico

