



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 12X130MM

Artículo No.	08280.120.130
Marca	-
UBB	950351114679
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557841
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	12 mm
Longitud	130 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Especificación técnica

D (mm)	12
k	8
L (mm)	130
s	19

Diseño técnico

