
FABORY



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 12X300MM

Artículo No.	08280.120.300
Marca	-
UBB	500621756534
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507929
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	12 mm
Longitud	300 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Especificación técnica

D (mm)	12
k	8
L (mm)	300
s	19

Diseño técnico

