



**Tornillo cabeza hexagonal
con tuerca hexagonal, rosca
métrica ISO DIN 601/555
Acero Galvanizado caliente
4.6 ISO métrico M10X60**

Artículo No.	08405.100.060
Marca	-
UBB	500648044179
UNSPSC	31161620
EAN	8717077288324
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	60 mm
Clase	4.6
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .ISO métrico

Normas

DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697
ISO	≈4016/4033

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26

Diseño técnico

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
m	8
P	1.5
s	17

