


Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Acero Galvanizado caliente 5.6/5.2 M12X50



Artículo No.	08753.120.050
Marca	-
UBB	500650920613
UNSPSC	31161620
EAN	8717077306530
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	50 mm
Clase	5.6/5.2
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014/4032
-----	-----------

Info
 Características específicas de los artículos de fijación los depósitos a presión:Destinado a ser utilizado en recipientes a presión, aparatos de vapor, equipos y conexiones de bridas a temperaturas de -10°C a +300°C.Cumple con los requisitos de AD2000-

FABORY

W7, TRD106 y
DIN 267-13 Los
fabricantes incluidos
en el VdTÜV-
Merkblatt 1253/4
tienen derecho a
sustituir el certificado
EN 10204 3.1 por
el marcado de
los artículos de
fijación la clase de
propiedad y la marca
del fabricante. Este
reconocimiento es
igualmente aceptado
por Lloyd's Register
Energy.

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Diseño técnico

