



Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M27X2,00 (LH)

Artículo No.	11075.270.200
Marca	-
UBB	951355080676
UNSPSC	31161727
EAN	8715492569592
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Clase	04
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica fina
Info	rosca izquierda

Normas

NF	E25-453
DIN	439-2
ASME	B18.2.4.5M
ISO	8675
NEN	2334-B

Especificación técnica

d-D	M27
m	13.5
P	2
s	41

Diseño técnico

