




Tuercas de clavar ciegas Acero Cincado M3X4,18X10X4

Artículo No.	14421.030.010
Marca	-
UBB	500656713939
UNSPSC	31161816
EAN	8712423015630
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos


Diámetro	M3
Longitud	10 mm
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	Las tuercas remachables son adecuadas para el uso en placas de acero con una dureza máxima de HRB70. Para las chapas de acero de mayor dureza, se recomiendan los remaches.

Normas

Especificación técnica

B (min.)	4
C	4.18
d-D	M3
Tamaño del agujero	4.2
L (mm)	10

Diseño técnico



Distancia min. a los 6
bordes

EA RODV

Espesor min. de 1
lamina recomendado

S 4.8