



Sujetacable DIN 82101 A Acero Galvanizado caliente 24MM

Artículo No.	16813.240.001
Marca	-
UBB	950465000962
UNSPSC	31162803
EAN	8715492593429
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	24 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente

Info Dependiendo de la disponibilidad, estos grilletes D (de cadena) están cincados o galvanizados en caliente, y las dimensiones pueden variar. No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.

Normas

DIN	82101-A
-----	---------

Especificación técnica

b	33
d2	21
D (mm)	24
h	73

Diseño técnico

