

Alcayata Acero Cincado 4,0X40MM



Artículo No.	17120.040.040
Marca	-
UBB	408370414398
UNSPSC	31161610
EAN	8712547017985
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4 mm
Longitud	40 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado

Normas

Especificación técnica

d1	4
d2	5.1
D (mm)	4
h	18
L (mm)	40

Diseño técnico

