

## Acero Cincado M5X50



Artículo No. 17123.050.050

Marca -

UBB 950370013100

UNSPSC 31161610

EAN 8712547015424

Env. de 100 Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	50 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

### Especificación técnica

d-D	M5
d2	4.4
h	20
L (mm)	50
P	0.8

### Diseño técnico

