

Acero Cincado M6X60



Artículo No.	17123.060.060
Marca	-
UBB	950370013365
UNSPSC	31161610
EAN	8712547002967
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	60 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M6
d2	5.25
h	20
L (mm)	60
P	1

Diseño técnico

