




## Tornillo U 40G Acero Cincado M8X74X52X35

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 17243.080.052          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 408373000251           |
| UNSPSC       | 31161616               |
| EAN          | 8712547003957          |
| Env. de 50   | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Diámetro                  | M8       |
| Longitud                  | 74 mm    |
| D (Inch)                  | 1.25inch |
| Material                  | Acero    |
| Tratamiento de superficie | Cincado  |
| Rosca                     | Métrica  |

### Normas

### Especificación técnica

|             |      |
|-------------|------|
| b           | 35   |
| d-D         | M8   |
| d           | 8    |
| D (mm)      | 42   |
| E           | 52   |
| Para tubo ø | 1.25 |
| L (mm)      | 74   |
| L1          | 66   |
| L2          | 45   |
| L3          | 24   |

### Diseño técnico

