FABORY



Tornillo U 40G Acero Cincado M16X266X240X60

Artículo No.	17243.160.240
Marca	-
UBB	408373269138
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004046
Env. de 2	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	266 mm
D (Inch)	8inch
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

b	60
d-D	M16
d	16
D (mm)	219
E	240
Para tubo ø	8
L (mm)	266
L1	250
L2	140.5
L3	31

Diseño técnico