


Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M10X90



| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 17310.100.090 |
| Marca | - |
| UBB | 950366001465 |
| UNSPSC | 31162400 |
| EAN | 8712547004862 |
| Env. de 50 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Diámetro | M10 |
| Longitud | 90 mm |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca | Métrica |
| Info | M8x50 es sin vástago hexagonal. |

Normas

Especificación técnica

| | |
|---------------|-----|
| b1 | 30 |
| b2 | 50 |
| d-D | M10 |
| d2 | 9 |
| L (mm) | 90 |
| P | 1.5 |
| s | 8 |
| Llave de vaso | 25 |

Diseño técnico

