FABORY



Tornillo 2 roscas Acero Cincado 73A M5X40

Artículo No.	17320.050.040
Marca	-
UBB	950370020451
UNSPSC	31161618
EAN	8712547016476
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	40 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Metric thread and wood screw thread
Info	Sólo M6 con hexalobular T15.73A

Normas

Especificación técnica

b1	15
b2	20
d-D	M5
d2	5.35
L (mm)	40
P	0.8

Diseño técnico

