

**Tornillo 2 roscas Acero
Cincado 73A M6X70**



Artículo No.	17320.060.070
Marca	-
UBB	408366306533
UNSPSC	31161618
EAN	8712547016551
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	70 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Metric thread and wood screw thread
Info	Sólo M6 con hexalobular T15.73A

Normas

Especificación técnica

b1	30
b2	30
d-D	M6
d2	6
L (mm)	70
P	1
Llave de vaso	15

Diseño técnico

