
FABORY



Tornillo de ojo Acero Cincado M4X15X6

Artículo No.	17420.041.506
Marca	-
UBB	408370391026
UNSPSC	31161610
EAN	8712547016674
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	15 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M4
D	6
d2	3.45
Diámetro del ojo	6
L (mm)	15
P	0.7

Diseño técnico

