



**Tornillo de ojo Acero
Cincado M4X40X6**

Artículo No.	17420.044.006
Marca	-
UBB	950370023752
UNSPSC	31161610
EAN	8712547016018
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	40 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M4
D	6
d2	3.45
Diámetro del ojo	6
L (mm)	40
P	0.7

Diseño técnico

