



Tornillo de ojo Acero Cincado M5X50X8

Artículo No.	17420.055.008
Marca	-
UBB	950370024826
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008471
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	50 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M5
D	8
d2	4.4
Diámetro del ojo	8
L (mm)	50
P	0.8

Diseño técnico

