



**Tornillo de ojo Acero
Cincado M6X80X10**

Artículo No.	17420.068.010
Marca	-
UBB	408370394665
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008556
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	80 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M6
D	0.25
d2	5.25
Diámetro del ojo	10
L (mm)	80
P	1

Diseño técnico

