
FABORY



Tornillo U artigo 40R Acero inoxidable (Inox) A2 M8X74X52X35

Artículo No.	17567.080.052
Marca	-
UBB	408373269542
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004084
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	74 mm
D (Inch)	1.25inch
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

b	35
d-D	M8
d	8
D (mm)	42
E	52
Para tubo ø	1.25
L (mm)	74
L1	66
L2	45
L3	24

Diseño técnico

