


Tornillo 2 roscas with hexagon A2 M10X80



Artículo No.	17576.100.080
Marca	-
UBB	950366002455
UNSPSC	31161618
EAN	8712547024242
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

d ₁	M10
Anchura (L) (mm)	80
Diámetro (d-D)	M10
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Rosca (larga)	Metric thread and wood screw thread
Info	Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.

Normas

Especificación técnica

b ₁	30
b ₂	47
d ₂	9
P	1.50
s	8

Diseño técnico

