FABORY

Tornillo 2 roscas with hexagon A2 M10X80



Artículo No.	17576.100.080
Marca	-
UBB	950366002455
UNSPSC	31161618
EAN	8712547024242
Env. de 100	Solo embalaje

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	80 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Metric thread and wood screw thread
Info	Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.

Especificación técnica

•	
b1	30
b2	47
d-D	M10
d2	9
L (mm)	80
P	1.5
S	8

Normas

Diseño técnico

