

Tornillo 2 roscas with hexagon A2 M10X120



Artículo No.	17576.100.120
Marca	-
UBB	950366002786
UNSPSC	31161618
EAN	8712547024303
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	120 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Metric thread and wood screw thread
Info	Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.

Normas

Especificación técnica

b1	50
b2	57
d-D	M10
d2	9
L (mm)	120
P	1.5
s	8

Diseño técnico

