


Tornillo de ojo Acero inoxidable (Inox) A2 M5X15X8



Artículo No.	17690.051.508
Marca	-
UBB	408370406709
UNSPSC	31161610
EAN	8715492598219
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	15 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M5
D	8
d2	4.4
Diámetro del ojo	8
L (mm)	15
P	0.8

Diseño técnico

