

## Varilla roscada rosca oversized 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 8.8 M30



Artículo No.	20150.300.001
Marca	-
UBB	950353454792
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604767
Env. de 2	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Anchura (L) (mm)	1000
Diámetro (d-D)	M30
Clase	8.8
Información adicional	1 metro oversized
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

DIN	976-1A
NF	E25-136

**Info**

Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

# Especificación técnica

**FARORY**

P

3.50

INTRODUCING SOLUTIONS

# Diseño técnico

