

## Threaded rod length 2 meter oversized thread DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 8.8 M12



Artículo No.	20155.120.001
Marca	-
UBB	500621926251
UNSPSC	31161618
EAN	8715494514903
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	2000 mm
Clase	8.8
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	976-1A
NF	E25-136

**Info**

Las varillas roscadas galvanizadas en caliente oversized se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento. Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de

### Especificación técnica

d-D	M12
L (mm)	2000
P	1.75

### Diseño técnico

