



**Varilla roscada rosca
metrica 1 metro DIN 976-1A
Acero Galvanizado caliente
8.8 M16**

Artículo No.	20170.160.001
Marca	-
UBB	950353455294
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604897
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	1000 mm
Clase	8.8
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Info Las varillas roscadas métricas ISO galvanizadas en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az (undersize) antes del recubrimiento..Después de la galvanización encajarán en las tuercas y agujeros roscados estándar con la clase de tolerancia de rosca 6H.1 metro ISO

Normas

NF	E25-136
DIN	976-1A

d-D	M16
L (mm)	1000
P	2

