


Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/8X175 (6.7/8)



Artículo No.	22080.096.175
Marca	-
UBB	500578014044
UNSPSC	31161619
EAN	8715494332477
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/8
Anchura (L) (mm)	175
Largura (L) (Inch - ft)	6.7/8
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material (largo)	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Especificación técnica

B	11/16
M	9
Hilos por pulgada	16

Diseño técnico

