



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 1/2X45 (1.3/4)

Artículo No.	22080.127.044
Marca	-
UBB	950353779776
UNSPSC	31161619
EAN	8715492616883
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	1/2 Inch
Longitud	45 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	13

### Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

**Info**  
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

los extremos  
chaflanados.

# FABORY

## Especificación técnica

B	0.875
L (mm)	45
M	12.3

## Diseño técnico

