



**Espárrago con 2 tuercas
hexagonales ASME B16.5/
B18.2.2 Acero ASTM
A193 - ASTM A194 Sin
revestimiento Gr.B7 - Gr.2H
1/2X150 (6)**

Artículo No.	22080.127.152
Marca	-
UBB	500578477043
UNSPSC	31161619
EAN	8715494364386
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/2 Inch
Longitud	150 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	13

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Especificación técnica

B	0.875
L (mm)	150
M	12.3

Diseño técnico

