


## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 5/8X250 (9.3/4)



Artículo No.	22080.158.247
Marca	-
UBB	951353842531
UNSPSC	31161619
EAN	8715493346772
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	5/8
Anchura (L) (mm)	250
Largura (L) (Inch - ft)	9.3/4
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material (largo)	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

### Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

### Especificación técnica

B	1.1/16
M	15.5
Hilos por pulgada	11

### Diseño técnico

