FABORY



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/4X110 (4.1/4)

Artículo No.	22080.191.107
Marca	-
UBB	950353064971
UNSPSC	31161619
EAN	8715492617460
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/4 Inch
Longitud	110 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	10
Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

los extremos chaflanados.

Especificación técnica

B	1.25
L (mm)	110
M	18.7

Diseño técnico

