



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/4X135 (5.1/4)

Artículo No.	22080.191.133
Marca	-
UBB	950353065390
UNSPSC	31161619
EAN	8715492617507
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/4 Inch
Longitud	135 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	10

Info

Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Especificación técnica

B	1.25
L (mm)	135
M	18.7

Diseño técnico

